


Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand



Angular side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

ESPECIFICAÇÕES

Material: Graphite

Table 1/2

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS2620LHF	64 mm	141 mm	83 mm	76 mm	154mm	76mm
RBWS2620LHM	95 mm	141 mm	83 mm	76 mm	154mm	76mm
RBWS2620LHJ	76 mm	141 mm	83 mm	76 mm	154mm	76mm

Table 2/2

Número de catálogo	Ângulo (a)
RBWS2620LHF	45 °

Número de catálogo	Ângulo (a)
RBWS2620LHM	45 °
RBWS2620LHJ	45 °


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

RBWS2620 pouring basins require one RBW350 and one RBW664 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE