

Packing Cap



Packing caps are used when splicing to short dowels and there is not enough room for standard installation equipment. Packing caps help retain and position packing materials, which helps minimize leakage of the molten filler materials during installation.

CARACTERISTICAS

Designed for specific sleeve and reinforcing bar combinations

Designed to fit over multiple reinforcing steel deformation and rib patterns

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
RBS362211	36 mm	#11	35M	67 mm	44 mm
RBS362214	43 mm	#14	45M	80 mm	54 mm
RBS362218	57 mm	#18	55M	99 mm	67 mm
RBS36225	12 mm, 16 mm	#4, #5	10M, 15M	38 mm	19 mm
RBS36226	20 mm	#6	20M	41 mm	25 mm
RBS36227	22 mm	#7		44 mm	29 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
RBS36228	25 mm	#8	25M	51 mm	32 mm
RBS36229	28 mm	#9	30M	57 mm	38 mm
RBS362210	32 mm	#10		60 mm	41 mm


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Contact nVent LENTON prior to purchasing. Metal caps should only be used by experienced installers.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE