


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel

Power Utilities



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Perforation degree 58%

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Profundidade	Quantidade por embalagem	Família de produtos	Product Type	Rack Width	Tipo
24568-036	277.75 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated
24568-012	295 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated
24568-008	235 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated

Número de catálogo	Profundidade	Quantidade por embalagem	Família de produtos	Product Type	Rack Width	Tipo
24568-032	275 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated
24568-004	175 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated
24568-016	295 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated
24568-020	355 mm	1	EuropacPRO	Cover Plate	84 HP	Perforated

Table 2/2

Número de catálogo	Works With	Unidade de embalagem	Torque
24568-036	Subracks	Pair	2.1 N·m
24568-012	Subracks	Pair	2.1 N·m
24568-008	Subracks	Pair	2.1 N·m
24568-032	Subracks	Pair	2.1 N·m
24568-004	Subracks	Pair	2.1 N·m
24568-016	Subracks	Pair	2.1 N·m
24568-020	Subracks	Pair	2.1 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE