


Novastar Frame, Heavy-Duty

Concessionárias de energia



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Cor	Color Code
--------------------	-------------	--------	---------	--------------	-----	------------

28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Número do catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
--------------------	----------------	--------------	----------------	------

28230-056	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-189	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-192	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-193	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-310	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-370	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-430	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-196	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-197	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-314	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-374	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-434	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-200	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-201	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-319	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-379	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-439	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-204	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-205	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado

28230-328	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-388	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-448	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-208	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-209	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-332	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-392	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-452	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-212	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-213	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-337	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-397	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-457	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-216	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-217	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-341	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-401	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado
28230-461	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Para serviço pesado

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE