

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Can be adapted to sub racks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensão de entrada AC	Tensão de entrada DC	Quantidade por embalagem	Acabamento	Material	Envio rápido
10713-108	230V min		1	Aluminum-Zinc Plated, Anodized	Aço, Alumínio	Não
10713-112	230V		1	Aluminum-Zinc Plated, Anodized	Aço, Alumínio	Não
10713-114	115V		1	Aluminum-Zinc Plated, Anodized	Aço, Alumínio	Não

Número de catálogo	Tensão de entrada AC	Tensão de entrada DC	Quantidade por embalagem	Acabamento	Material	Envio rápido
10713-111		24V min	1	Aluminum-Zinc Plated, Anodized	Aço, Alumínio	Não
10713-115		24V min	1	Aluminum-Zinc Plated, Anodized	Aço, Alumínio	Não
10713-110	115V		1	Aluminum-Zinc Plated, Anodized	Aço, Alumínio	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE