


# Aisle Containment Top Cover



Top cover in different depths to setup a aisle containment closing.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Top covers to provide top cover for 2 cabinet rows

Suitable for an aisle width of 1200 mm

A top cover profile can raise the aisle height by 84 mm; please order separately

Top cover can be removed from inside (allows access to lighting and facilitates maintenance works)

## ESPECIFICAÇÕES

**Works With:** Aisle Containment

**Product Type:** Cover

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo            | Largura | Profundidade | Material | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-----------------|---------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| 21130-649          | Aisle Top Cover | 200mm   | 1200mm       | Aço      | 1                        | Black Grey |
| 21130-648          | Aisle Top Cover | 300mm   | 1200mm       | Aço      | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Tipo            | Largura | Profundidade | Material   | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-----------------|---------|--------------|------------|--------------------------|------------|
| 21130-589          | Aisle Top Cover | 800mm   | 1200mm       | Aço, Glass | 1                        | Black Grey |
| 21130-588          | Aisle Top Cover | 600mm   | 1200mm       | Aço, Glass | 1                        | Black Grey |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de cor | Acabamento                                      | Certifications | Envio rápido |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 21130-649          | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |                | Não          |
| 21130-648          | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | RoHS           | Não          |
| 21130-589          | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | RoHS           | Não          |
| 21130-588          | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | RoHS           | Não          |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**