


Assembly Parts for Rugged Components



Assembly parts with thread-locking compound for rugged Side Panel, horizontal rail, cover plates, rear angle.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Screws for the following fixings: Rugged side panel - horizontal rail, Rugged side panel - cover plate, Rugged side panel - rear angle

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Assembly Kit

Família de produtos: EuropacPRO

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Length	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Acabamento	Material
24566-105	Countersunk Screw	7mm	100	M4		Aço inoxidável
24560-140	Square Nut		100		Chapa de Aço Zincada	Aço
24566-106	Countersunk Screw	10mm	100	M4		Aço inoxidável
24566-101	Countersunk Screw	14mm	100	M4		Aço inoxidável

Número de catálogo	Tipo	Length	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Acabamento	Material
24566-100	Countersunk Screw	18mm	100	M4		Aço inoxidável
24566-104	Panhead Screw	8mm	100	M4		Aço inoxidável
24566-103	Panhead Screw	10mm	100	M4		Aço inoxidável
24566-102	Panhead Screw	14mm	100	M4		Aço inoxidável

Table 2/2

Número de catálogo	Works With	Envio rápido
24566-105	Subracks	Não
24560-140	Subracks	Não
24566-106	Subracks	Não
24566-101	Subracks	Não
24566-100	Subracks	Não
24566-104	Subracks	Não
24566-103	Subracks	Não
24566-102	Subracks	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE