

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Z Purlin Clip

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized; nVent CADDY Armour

Material: Aço; Spring Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Area	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A
CAT16HPAF14	181141	25mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HPAF14	181248	33.3mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HPAF14	181142	50mm	2561mm ²	90	60	35
CAT64HPAF14	181144	100mm	9987mm ²	330	220	140

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Espessura do flange (FT)	Static Load
CAT16HPAF14	181141	1.5 – 6mm	270N
CAT21HPAF14	181248	1.5 – 6mm	270N
CAT32HPAF14	181142	1.5 – 6mm	270N
CAT64HPAF14	181144	1.5 – 6mm	270N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE