


Fuse Holder, Long Type

NÚMERO DE CATÁLOGO

69004-098



For glass fuse inserts 5 x 20 mm to DIN 41 571, 250 VAC, 6.3 A.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For glass fuse inserts 5 x 20 mm to DIN 41 571, 250 VAC, 6.3 A

Long type for mounting plane 1

Contacts silver plated

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Fuse Holder

Contact Material: Copper alloy

Material: Polybutylene Terephthalate

Quantidade por embalagem: 1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Required front panel drill hole: Ø 9 mm.

Dimensions of connecting pins: 0.7 × 0.6 mm.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE