

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7021 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Colocation cabinets with compartments

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door latch

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7021 (black grey)

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Rack

Frame Material: Aço

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Cladding Material	Frame Color	Largura	Frame Color Code
--------------------	-------------	--------	-------------------	-------------	---------	------------------

10130-202	40U	2000mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021

10130-221	45U	2200mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Aço	Black Grey	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Aço	Black Grey	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	Cladding Color	Cladding Color Code	Profundidade	Quantidade por embalagem	Number of Compartments	Acabamento
--------------------	----------------	---------------------	--------------	--------------------------	------------------------	------------

10130-202	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-203	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-204	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-205	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-206	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-207	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-208	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-209	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-210	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

10130-211	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-212	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-213	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-214	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-215	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-216	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-217	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-218	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-219	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

10130-220	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-221	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-222	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-223	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-224	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-225	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-257	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-258	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-259	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

10130-260	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-261	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-262	Black Grey	RAL 7021	1000mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-269	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-270	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-271	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-272	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-273	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	3	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
10130-274	Black Grey	RAL 7021	1200mm	1	4	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Static Load
--------------------	----------	-------------

10130-202	Aço	800kg
10130-203	Aço	800kg
10130-204	Aço	800kg
10130-205	Aço	800kg
10130-206	Aço	800kg
10130-207	Aço	800kg
10130-208	Aço	800kg
10130-209	Aço	800kg
10130-210	Aço	800kg
10130-211	Aço	800kg
10130-212	Aço	800kg
10130-213	Aço	800kg
10130-214	Aço	800kg
10130-215	Aço	800kg
10130-216	Aço	800kg
10130-217	Aço	800kg
10130-218	Aço	800kg
10130-219	Aço	800kg
10130-220	Aço	800kg

10130-221	Aço	800kg
10130-222	Aço	800kg
10130-223	Aço	800kg
10130-224	Aço	800kg
10130-225	Aço	800kg
10130-257	Aço	800kg
10130-258	Aço	800kg
10130-259	Aço	800kg
10130-260	Aço	800kg
10130-261	Aço	800kg
10130-262	Aço	800kg
10130-269	Aço	800kg
10130-270	Aço	800kg
10130-271	Aço	800kg
10130-272	Aço	800kg
10130-273	Aço	800kg
10130-274	Aço	800kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE