

Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized
Works With:	Subracks; Cases; Chassis
Família de produtos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type:	Guide Rail
Tipo:	Heavy Duty

Table 1/1

Número de catálogo	Quantidade por embalagem	Board Depth	Groove Width	Cor	Envio rápido
--------------------	--------------------------	-------------	--------------	-----	--------------

34562-881	1	160mm	2	Silver	Não
34562-882	1	220mm	2	Silver	Não
34562-883	1	280mm	2	Silver	Não
34562-884	1	340mm	2	Silver	Não
34562-885	1	400mm	2	Silver	Não
34564-881	1	160mm	2.5	Silver	Não
34564-882	1	220mm	2.5	Silver	Não
34564-883	1	280mm	2.5	Silver	Não
34564-884	1	340mm	2.5	Silver	Não
34564-885	1	400mm	2.5	Silver	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE