

Base de terminal aéreo, fixação de montagem em tubo, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Instala o terminal aéreo em tubo horizontal ou vertical usando adaptador de extensão de ângulo reto

ESPECIFICAÇÕES



Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPA37258	Aluminio		5/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPA37212	Aluminio		1/2" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC372L12	Copper	Tinned	1/2" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC372L38	Copper	Tinned	3/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPC37258	Copper		5/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC37238	Copper		3/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC37212	Copper		1/2" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC372L58	Copper	Tinned	5/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário	Certifications
LPA37258	0.15 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA37212	0.15 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC372L12	0.35 kg	
LPC372L38	0.35 kg	
LPC37258	0.35 kg	
LPC37238	0.35 kg	
LPC37212	0.35 kg	
LPC372L58	0.35 kg	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE