


Base de terminal aéreo, montagem em tubo, rosca imperial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Instala o terminal aéreo em tubo horizontal ou vertical usando adaptador de extensão de ângulo reto

Fornecido com fixador de cabo para sustentar o cabo próximo ao tubo

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPA37158	Aluminio		5/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPA37112	Aluminio		1/2" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC371L58	Copper	Tinned	5/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC37112	Copper		1/2" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)
LPC37138	Copper		3/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC37158	Copper		5/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC371L12	Copper	Tinned	1/2" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm
LPC371L38	Copper	Tinned	3/8" UNC	25.4 - 63.5 mm	38.86mm	92.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário
LPA37158	0.29 kg
LPA37112	0.29 kg
LPC371L58	0.65 kg
LPC37112	0.65 kg
LPC37138	0.65 kg
LPC37158	0.65 kg
LPC371L12	0.65 kg
LPC371L38	0.65 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE