


# Varistar CP 19" Swing Frame Trim



Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

## CARACTERISTICAS

Includes handle and cut-out for cable eyes

To cover the gap between swing frame and cabinet upright for 800 mm wide cabinets

Maximum swing bracket: 120 or 160

For swing frame with load-carrying capacity 150 kg, a stop is recommended for security reasons

Locking no. 333

Spare key for DIN semi-profile cylinder

## ESPECIFICAÇÕES

**Product Type:** Cabinet/Rack Frame

**Material:** Aço

**Works With:** Varistar CP

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Design Feature | Quantidade por embalagem | Cor        | Código de cor | Acabamento                                      |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 21630-746          | 24U         | Asymmetrical   | 1                        | Black Grey | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| 21630-748          | 42U         | Asymmetrical   | 1                        | Black Grey | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |

| Número de catálogo | Rack Height | Design Feature | Quantidade por embalagem | Cor        | Código de cor | Acabamento                                      |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 21630-747          | 33U         | Asymmetrical   | 1                        | Black Grey | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| 21630-751          | 42U         | Symmetrical    | 2                        | Black Grey | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| 21630-750          | 33U         | Symmetrical    | 2                        | Black Grey | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| 21630-749          | 24U         | Symmetrical    | 2                        | Black Grey | RAL 7021      | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |

Table 2/2

| Número de catálogo | Grau de proteção | Tipo  | Envio rápido |
|--------------------|------------------|-------|--------------|
| 21630-746          | IP20             | Swing | Não          |
| 21630-748          | IP20             | Swing | Não          |
| 21630-747          | IP20             | Swing | Não          |
| 21630-751          | IP20             | Swing | Não          |
| 21630-750          | IP20             | Swing | Não          |
| 21630-749          | IP20             | Swing | Não          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Varistar CP swing frame provides optimum space usage inside the rack. The swing frames come with handles.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE