

# Varistar CP Side Panel With Quick-Release Fastener and Lock

Varistar Side Panels with Quick-Release Fastener without grounding kit.



## CARACTERÍSTICAS

Steel, 1 mm

Side panel without grounding kit

Safety lock kit included

## ESPECIFICAÇÕES

**Product Type:** Cabinet/Rack Panel

**Grau de proteção:** IP20

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        | Código de cor |
|--------------------|-------------|--------|--------------|--------------------------|------------|---------------|
| 21630-285          | 24U         | 1200mm | 600mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-286          | 24U         | 1200mm | 800mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-289          | 29U         | 1400mm | 600mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-290          | 29U         | 1400mm | 800mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-293          | 33U         | 1600mm | 600mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        | Código de cor |
|--------------------|-------------|--------|--------------|--------------------------|------------|---------------|
| 21630-294          | 33U         | 1600mm | 800mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-297          | 38U         | 1800mm | 600mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-298          | 38U         | 1800mm | 800mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-302          | 42U         | 2000mm | 600mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-303          | 42U         | 2000mm | 800mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-304          | 42U         | 2000mm | 900mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-306          | 47U         | 2200mm | 600mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-307          | 47U         | 2200mm | 800mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-308          | 47U         | 2200mm | 900mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-287          | 24U         | 1200mm | 900mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-288          | 24U         | 1200mm | 1000mm       | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-291          | 29U         | 1400mm | 900mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-292          | 29U         | 1400mm | 1000mm       | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-295          | 33U         | 1600mm | 900mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-296          | 33U         | 1600mm | 1000mm       | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-299          | 38U         | 1800mm | 900mm        | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |
| 21630-300          | 38U         | 1800mm | 1000mm       | 2                        | Black Grey | RAL 7021      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabamento | Material | Tipo | Envio rápido |
|--------------------|------------|----------|------|--------------|
|--------------------|------------|----------|------|--------------|

|           |                                                 |     |                           |     |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 21630-285 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-286 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-289 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-290 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-293 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-294 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-297 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-298 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-302 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-303 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-304 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-306 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-307 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-308 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-287 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |

|           |                                                 |     |                           |     |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 21630-288 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-291 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-292 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-295 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-296 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-299 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |
| 21630-300 | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Aço | Side Panel, Quick Release | Não |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Please purchase the grounding kit separately.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**