

Módulo sobressalente para UTB, par único, 21-42 VAC, 30-60 VDC Un

NÚMERO DE CATÁLOGO

UTB60SPM



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobre-tensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis

Proteção em modo comum e modo diferencial contra ambas possíveis condições de surto

Classificação de surto de 20 kA 8/20 μ s ideal para fiação exposta

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 702871

Tensão nominal do sistema (Un): 21 - 42 VAC; 30 - 60 VDC

Tensão operacional contínua máxima (Uc): 45 VAC; 64 VDC

Corrente de carga nominal (IL): 2A

Frequência: 3 MHz

Resistência de loop: 1 Ω

Corrente máxima de descarga (Imax), L+L-PE: 20kA 8/20 μ s

Modos de proteção: Common;Differential

Tecnologia: Gas Discharge Tube (GDT);Metal Oxide Varistor (MOV);Silicon Avalanche Diode (SAD)

Nível de proteção de tensão (Up), L-L @ corrente: 85 V @ 3 kA

Temperatura: -20 to 65 °C

Material do gabinete: UL® 94V-0 termoplástico

Profundidade (D): 52mm


Altura (H): 43 mm

Largura (W): 12 mm

Peso unitário: 0.02 kg

Em conformidade com: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE