

# Haste de aterramento galvanizada, pontiaguda



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Atende às normas ANSI®/NEMA® GR1

As partes externas revestidas com zinco são galvanizadas por imersão a quente para uma proteção sólida contra corrosão, de acordo com a especificação A123 da ASTM®

As superfícies são inspecionadas rigidamente para eliminar emendas, lascas e outros defeitos

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Hot-Dip Galvanized

**Material:** Aço


**Resistência à tração:** 552 MPa Min

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Length (L)	Peso unitário	Rótulo UPC	Certifications
811350	1/2"	12.95 mm	1.52mm	1.5 kg	Não	

Número de catálogo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Length (L)	Peso unitário	Rótulo UPC	Certifications
811360	1/2"	12.95 mm	1.83mm	1.8 kg	Não	
811380	1/2"	12.95 mm	2.44mm	2.4 kg	Não	
815800	5/8"	16 mm	3.05mm	4.8 kg	Não	CSA-US, CSA
815850	5/8"	16 mm	1.52mm	2.4 kg	Não	
815860	5/8"	16 mm	1.83mm	2.9 kg	Não	
815880	5/8"	16 mm	2.44mm	3.8 kg	Não	RUS
813400	3/4"	18.54 mm	3.05mm	6.3 kg	Não	UL
813480	3/4"	18.54 mm	2.44mm	5.1 kg	Não	RUS, UL
814400	1"	25.65 mm	3.05mm	12.3 kg	Não	CSA, CSA-US

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**