

Base para pilar industrial com pino, passagem de cabo horizontal cruzada



CARACTERÍSTICAS

Base de terminal aéreo fundida para uso com cabos condutores horizontais

Para uso com âncoras de expansão

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 2 (4/0 Max)

Material: Copper

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC437SH	Bare	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	74.61mm	53.98 mm
LPC437LG	Bare	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	74.61mm	53.98 mm
LPLC437SH	Lead Covered	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	74.61mm	53.98 mm
LPLC437LG	Lead Covered	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	74.61mm	53.98 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
--------------------	-------------	---------------

LPC437SH	95.25 mm	0.68 kg
LPC437LG	95.25 mm	0.7 kg
LPLC437SH	95.25 mm	1.61 kg
LPLC437LG	95.25 mm	1.65 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Onde aplicável, a espessura da cobertura de cabo será no mínimo 1/16" (1,59 mm) e não está incluída nas dimensões indicadas.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE