

Terminal Lug de ligação para pilha industrial



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Lug fundido para ligar condutores a recursos estruturais

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Área de contato	Profundidade (D)	Altura (H)
LPS451	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)		19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm
LPC451	Brass		19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm
LPLC451	Brass	Lead Covered	19.05 mm	19 cm ² Min	27mm	104.78 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário	Certifications
LPS451	54 mm	0.28 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC451	54 mm	0.33 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC451	54 mm	0.68 kg	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Onde aplicável, a espessura da cobertura de cabo será no mínimo 1/16" (1,59 mm) e não está incluída nas dimensões indicadas.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE