We connect and protect

Bloco Terminal 4-Post para ferrovia

CARACTERISTICAS

- Separa a fiação “limpa” da “suja”
- Inclui terminal de teste integrado
- Inclui slot para barramento de baixa impedância
- Projeto modular para conjunto de campo e expansão futura
- Atende às recomendações AAR

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Length (L)	Profundidade (D)	Altura (H)	A	B	Tamanho da rosca (TS)
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS

Table 2/2

Número de catálogo	Peças incluídas
B2700A2C1WH	Sim
SBB2700A2B10	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit B2700A2C1WH contém: (1) bloco terminal, (1) link de teste de deslocamento, (15) arruelas planas de cobre com diâmetro externo de 9/16", (9) engripamento revestido de zinco 14-24 UNS-2B porcas sextavadas AAR, (5) contraporca revestida de níquel 14-24 UNS-2B porcas sextavadas AAR, (2) #10X1 – 1/2" parafusos revestidos de zinco e (1) guia de instrução.

Quatro blocos pós-terminal são componentes incluídos nos painéis fabricados e projetados pela nVent ERICO.

Assistência de projeto disponível para aplicações especiais. Entre em contato com o representante nVent ERICO para obter mais detalhes.

DIAGRAMAS





AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte
+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa
Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa
Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC
Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

O nosso forte portefólio de marcas:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.