

Conector jumper de trilho, alimentação, estilo W



CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES


Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/1

Número de catálogo	Isolado	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro (Ø)
PBW12J72B	Não	Copper	Bare, Tinned	2/0 Ropelay	1828.8mm	12.04 mm
PBW12Q42B	Não	Copper	Bare, Tinned	4/0 concêntrico	1066.8mm	13.41 mm
PBW12Q48B	Não	Copper	Bare, Tinned	4/0 concêntrico	1219.2mm	13.41 mm
PBW12S56B	Não	Copper	Bare, Tinned	4/0 Ropelay	1422.4mm	15.21 mm

Número de catálogo	Isolado	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Length (L)	Diâmetro (Ø)
PBW12W14B	Não	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	355.6mm	16.59 mm
PBW12W48B	NãoEFS_PBW12W48B	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	1219.2mm	16.59 mm
PBW12W54B	Não	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	1371.6mm	16.59 mm
PBW12W55B	Não	Copper	Bare, Tinned	250 kcmil Ropelay	1397mm	16.59 mm
PBW13S36B	Não	Copper, Aço	Bare, Copper Plated	500 kcmil Ropelay	914.4mm	23.42 mm
PBW13S66B	Não	Copper, Aço	Bare, Copper Plated	500 kcmil Ropelay	1676.4mm	23.42 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE