

# Adaptador de ponto de mola, rosca imperial



## CARACTERISTICAS

Fornece um ponto de conexão flexível para terminais aéreos

Pode ser usado em combinação com a conexão esférica de segurança para fornecer proteção contra perfuração

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Tamanho da rosca (TS) | Diâmetro (Ø) | Altura (H) | Tamanho do orifício (HS) | A      |
|--------------------|----------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------|
| LPA27558           | Aluminio | 5/8" UNC              | 12.7 mm      | 139.7 mm   | 8.1 mm                   | 254 mm |
| LPA27512           | Aluminio | 1/2" UNC              | 12.7 mm      | 139.7 mm   | 8.1 mm                   | 254 mm |
| LPC27558           | Copper   | 5/8" UNC              | 12.7 mm      | 139.7 mm   | 8.1 mm                   | 254 mm |
| LPC27512           | Copper   | 1/2" UNC              | 12.7 mm      | 139.7 mm   | 8.1 mm                   | 254 mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | Peso unitário |
|--------------------|---------------|
| LPA27558           | 0.13 kg       |
| LPA27512           | 0.13 kg       |

| Número de catálogo | Peso unitário |
|--------------------|---------------|
| LPC27558           | 0.21 kg       |
| LPC27512           | 0.21 kg       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Os adaptadores podem ser usados em terminais aéreos de 10" a 24" (254 mm a 607,2 mm) de comprimento.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**