

# Kit de pino de contato roscado para solda na alma do trilho



## DIAGRAMAS



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona material para conectar diretamente os pinos ao eixo neutro da alma de trilhos, usando o processo exotérmico

Kits incluem uma alocação de molde nVent ERICO Cadweld, ferramenta de limpeza de molde, acionador à pedra, pinos, arruelas e porcas

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Número de conexões:</b>	1
<b>Quantidade mínima para pedidos:</b>	50
<b>Material:</b>	Graphite;Silicon Bronze;Stainless Steel 302 (EN 1.4324);Stainless Steel 304 (EN 1.4301)
<b>Tipo de trilho:</b>	RI52;RI59

Table 1/2

Número de catálogo	Família do molde	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Pinos	Arruelas
--------------------	------------------	------------	--------------	-----------------------	-------	----------

PBK244	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8" UNC	Stainless Steel (1)	3/8" Silicon Bronze Lock Washer (1)
PBK245	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8" UNC	Stainless Steel (1)	5/8" Silicon Bronze Lock Washer (1)

Table 2/2


Número de catálogo	Porcas
PBK244	3/8"-16 UNC Silicon Bronze Hex Nut (1)
PBK245	5/8"-11 UNC Silicon Bronze Hex Nut (1)

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Estrutura do soldador vendida separadamente.

Uma folga entre condutores pode ser necessária. Veja a etiqueta do molde para mais informações.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

**Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**