


Condutor em fita



CARACTERISTICAS

Impedância mais baixa do que condutor redondo de tamanho equivalente

Usado para condutor de descida em sistema de proteção contra descargas atmosféricas ou aplicações de aterramento

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)
A811A26F500		Copper	Bare	50.8 mm	0.4 mm	152.4m
A811A26F50		Copper	Bare	50.8 mm	0.4 mm	15.2m
A811A26W4F500		Copper	Bare	101.6 mm	0.4 mm	152.4m
TCEC30230	197650	Copper	Bare	30 mm	2 mm	30m
A811C20F100		Copper	Bare	76.2 mm	0.8 mm	30.5m
A811C20F20		Copper	Bare	76.2 mm	0.8 mm	6.1m
TCHGSP3530		Aço	Hot-Dip Galvanized	35 mm	3 mm	30m

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)
TCHSSP3530		Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	35 mm	3 mm	30m

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
A811A26F500		0.23 kg
A811A26F50		0.23 kg
A811A26W4F500		0.34 kg
TCEC30230	197650	0.53 kg
A811C20F100		0.61 kg
A811C20F20		0.61 kg
TCHGSP3530		0.82 kg
TCHSSP3530		1.6 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Comprimentos cortados de acordo com o pedido (CTO) estão disponíveis com custo adicional.

O peso da unidade é por metro (3,28').

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE