


Barramento de aterramento antirroubo, conjunto montado em parede



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Usa uma torre de energia ou telecomunicação, ou outra conexão de estrutura montada para um anel de aterramento com o fim de fornecer ligação equipotencial e um caminho de baixa impedância para a terra

Pode ser usado para qualquer aplicação de montagem e em qualquer configuração

Aceita lugs de aterramento padrão de telecomunicações (lugs não incluídos)

Inclui 17 espaçadores padrão (TDSGAS)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Espessura do espaçador	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)
--------------------	----------	------------	------------------------	--------------------	--------------------	-------------

TDSGAWB17	Copper, Aluminum, Stainless Steel 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Tinned	6.4mm	235 mm	38.1 mm	50.8 mm
-----------	---	--------	-------	--------	---------	---------

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	A	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)
TDSGAWB17	50.8 mm	25.4 mm	9.8 mm	3/8" UNC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE