

EB-44 Earthing and Neutral Busbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Use to connect several earthing conductors within a panel

Chamfered holes allow for easy connections

Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers

Rigid bar

Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail


RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	EB44
Número do artigo	568660
Material	Brass
Número de conexões	44

Número de catálogo	EB44
Tamanho do condutor, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (6) 4 - 16 mm ² Stranded (21) 2.5 - 6 mm ² Stranded (16) 1.5 - 4 mm ² Stranded
Ferrule Conductor Size, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (6) 2.5 - 16 mm ² (21) 1.5 - 6 mm ² (16) 0.75 - 4 mm ²
Tamanho do condutor, UL	(1) #6 - #4 Stranded (6) #12 - #4 Stranded (21) #14 - #8 Stranded (16) #16 - #10 Stranded
Max Current Rating	250A
Profundidade (D)	13mm
Altura (H)	13 mm
Largura (W)	462 mm
Espessura (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
Peso unitário	0.3 kg
Em conformidade com	IEC® 61439.1

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE