

# T-Series Horizontal Transition Filler Material Kit



T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

## CARACTERÍSTICAS

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are for one-time use

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamanho da viga de reforço, metric | Tamanho da viga de reforço, EUA | Tamanho da viga de reforço, Canadá |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| RBT89101HB         | 28 mm, 25 mm                       | #9, #8                          | 30M, 25M                           |
| RBT811101HB        | 36 mm, 25 mm                       | #11, #8                         | 35M, 25M                           |
| RBT1118101HB       | 57 mm, 36 mm                       | #18, #11                        | 55M, 35M                           |
| RBT1011101HB       | 36 mm, 32 mm                       | #11, #10                        |                                    |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Packing, (3) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (4) Pouring Basin Ceramic Insert and Disk.

| Filler Material Kit Components |                 |                      |                                       |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Filler Material Kit            | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT89101HB                     | RBF90           | RBS354711            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT811101HB                    | RBF105          | RBS354714            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT1011101HB                   | RBF125          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBT1118101HB                   | RBF240          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5039                          |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE