

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding

Concessionárias de energia

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version without front handles

Supplied as space-saving flat-pack

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Profundidade	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24563-161	3 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Textile
24563-162	3 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Textile
24563-163	3 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-164	3 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Textile
24563-461	6 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Textile
24563-462	6 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Textile
24563-463	6 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-464	6 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Textile

Table 2/3

Número do catálogo	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding	Product Type
24563-161	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis
24563-162	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis
24563-163	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis
24563-164	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis
24563-461	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis
24563-462	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis
24563-463	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis

Número do catálogo	Shock and Vibration Tolerance	HandleIncluded	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding	Product Type
24563-464	5 g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis

Table 3/3

Número do catálogo	Rack Width	Carga estática
24563-161	84 HP	15 kgf
24563-162	84 HP	15 kgf
24563-163	84 HP	15 kgf
24563-164	84 HP	15 kgf
24563-461	84 HP	15 kgf
24563-462	84 HP	15 kgf
24563-463	84 HP	15 kgf
24563-464	84 HP	15 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE