

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Concessionárias de energia

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Instalação	Front Finish
30847-469	5 U	84 HP	1	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30847-459	2 U	42 HP	1	Nenhum	Screw-on Front	Anodized

Número do catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Instalação	Front Finish
30847-460	2 U	63 HP	1	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30847-467	5 U	42 HP	1	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30847-468	5 U	63 HP	1	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30847-458	2 U	28 HP	5	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30838-043	3 U	4 HP	5	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30847-462	4 U	28 HP	5	Nenhum	Screw-on Front	Anodized
30847-466	5 U	28 HP	5	Nenhum	Screw-on Front	Anodized

Table 2/3						
Número do catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material
30847-469	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4 mm	Alumínio
30847-459	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	84 mm	Alumínio
30847-460	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	84 mm	Alumínio
30847-467	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4 mm	Alumínio
30847-468	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4 mm	Alumínio
30847-458	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	84 mm	Alumínio
30838-043	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4 mm	Alumínio

Número do catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material
30847-462	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9 mm	Alumínio
30847-466	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	217.4 mm	Alumínio

Table 3/3

Número do catálogo	Product Type	Tipo	Largura	Certificações
30847-469	Front Panel	Front Panel without Handle	426.4 mm	
30847-459	Front Panel	Front Panel without Handle	213 mm	
30847-460	Front Panel	Front Panel without Handle	319.7 mm	
30847-467	Front Panel	Front Panel without Handle	213 mm	
30847-468	Front Panel	Front Panel without Handle	319.7 mm	
30847-458	Front Panel	Front Panel without Handle	141.9 mm	
30838-043	Front Panel	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS
30847-462	Front Panel	Front Panel without Handle	141.9 mm	
30847-466	Front Panel	Front Panel without Handle	141.9 mm	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE