

Novastar Frame, Slim-Line

Power Utilities



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Cor	Código de cor
--------------------	-------------	--------	---------	--------------	-----	---------------

28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Frame Material	Product Type	Static Load	Tipo
28230-001	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-060	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-004	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-063	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-007	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-054	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-055	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-066	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-126	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-011	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-070	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-130	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Número de catálogo	Frame Material	Product Type	Static Load	Tipo
28230-190	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-191	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-015	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-074	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-134	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-194	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-195	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-020	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-079	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-139	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-198	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-199	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-029	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-088	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-148	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-202	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-203	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-033	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Número de catálogo	Frame Material	Product Type	Static Load	Tipo
28230-092	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-152	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-206	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-207	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-048	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-097	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-157	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-210	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-211	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-042	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-101	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-162	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-214	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-215	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE