


Panhead Screw, Torx

Power Utilities

Panhead screws.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Panhead screw

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Material	Família de produtos
24560-147	7 mm	Nickel Plated	100	M2.5	Aço	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
24560-148	10 mm	Nickel Plated	100	M2.5	Aço	
24560-161	12 mm	Nickel Plated	100	M2.5	Aço	

Número de catálogo	Length	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Material	Família de produtos
24560-135	6 mm	Chapa de Aço Zincada	100	M4	Aço	EuropacPRO
24560-178	6 mm	Nickel Plated	100	M2.5	Aço	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
24560-162	14 mm	Nickel Plated	100	M2.5	Aço	
24560-163	16 mm	Nickel Plated	100	M2.5	Aço	

Table 2/2

Número de catálogo	Product Type	Tipo	Works With	Torque
24560-147	Screw	Panhead Screw	Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3 N·m
24560-148	Screw	Panhead Screw	Backplanes, Test Adapters	0.3 N·m
24560-161	Screw	Panhead Screw	Backplanes, Test Adapters	0.3 N·m
24560-135	Screw	Panhead Screw	Subracks	1.3 N·m
24560-178	Screw	Panhead Screw	Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
24560-162	Screw	Panhead Screw	Backplanes, Test Adapters	
24560-163	Screw	Panhead Screw	Backplanes, Test Adapters	

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE