

Varistar CP Seismic Base Plate, EMC, with Cable Entry, One-Piece

Concessionárias de energia

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

RECURSOS

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Largura	Profundidade	Cor	Color Code	Em conformidade com	Material
20630-321	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço
20630-320	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço
20630-318	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço
20630-317	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço
20630-319	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço

Número do catálogo	Largura	Profundidade	Cor	Color Code	Em conformidade com	Material
20630-322	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço
20630-324	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço
20630-323	1000 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Aço

Table 2/2

Número do catálogo	Product Type	Tipo	Works With
20630-321	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-320	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-318	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-317	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-319	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-322	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-324	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-323	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE