


# Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP, 2.5 mm, Al, Anodized

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**20838-273**



Unshielded front panel bottom hinged.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 3U

Accessory Type: Front panel

Rack Width: 84HP

Quantidade por embalagem: 1

Instalação: Hinged, Bottom

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Conductive

Treated Edges: Não

Em conformidade com: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Profundidade (D): 2.5mm

EMC Shielding: Não

Acabamento: Anodized

Altura (H): 128.4mm

Material: Alumínio

Product Type: Front Panel


Tipo: Front Panel without Handle

Largura (W): 426.4mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**