


Air Baffle, U-Front Panel, Refrofit Shielding, Textile, 3 U, 4 HP, 220 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

20848-729



The air baffle with U-shaped front panel covers an empty slot to eliminate an air flow exit. The U-shaped front panel accepts a textile EMC gasket.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

air baffle eliminates air leaks in empty slots

Cover is pushed into the guide rail

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 3U
Quantidade por embalagem: 1
Profundidade: 220mm
EMC Shielding: No (Retrofittable)
Acabamento: Anodized; Passivated
Material: Alumínio
Família de produtos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type: Air Baffle
Rack Width: 4HP
Tipo: With Front Panel
Works With: Subracks; Cases

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Air baffle for 280 mm deep and for 80 mm rear I/O boards available on request.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE