

Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg

Data Solutions



Varistar 19" Shelf, Stationary, 75 kg.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 75 kg

St, 1.5 mm

Incl. GND/grounding

Width 495 mm

For mounting on four 19" panel/slide mounts

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Shelf

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
--------------------	---------	--------------	--------------------------	-----	---------------	------------

22130-309	495mm		1	Light Grey	RAL 7035	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21130-302	495mm		1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21130-303	495mm		1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21130-304	495mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21130-305	495mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21130-309	495mm		1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
22130-302	495mm		1	Light Grey	RAL 7035	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
22130-303	495mm		1	Light Grey	RAL 7035	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
22130-304	495mm	800mm	1	Light Grey	RAL 7035	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

22130-305	495mm	800mm	1	Light Grey	RAL 7035	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
-----------	-------	-------	---	------------	----------	---

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Length	Tipo
22130-309	740mm	682mm	Full Depth
21130-302	400mm	342mm	Recessed Depth
21130-303	500mm	442mm	Full Depth
21130-304	600mm	642mm	Recessed Depth
21130-305	700mm	642mm	Full Depth
21130-309	740mm	682mm	Full Depth
22130-302	400mm	342mm	Recessed Depth
22130-303	500mm	442mm	Full Depth
22130-304	600mm	642mm	Recessed Depth
22130-305	700mm	642mm	Full Depth

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE