

Varistar CP Side Panel, Divided, With Quick-Release Fastener and Lock

Data Solutions



Side panels (2 pieces) with Quick-Release Fastener without grounding kit for Varistar CP cabinets.

CARACTERÍSTICAS

Steel, 1 mm

2 splitted Side panel without grounding kit

Safety lock kit included

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Grau de proteção: IP20

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Material	Tipo
21630-061	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-062	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-063	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-067	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-068	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-069	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-073	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-074	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release
21630-075	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE