

Varistar CP Deco Frame for 800W Cabinet



The deco frame is a perfect fit for the Varistar CP in 800mm width without a front door. It conceals any cabling on the sides of the cabinet, streamlining cable routing and equipment mounting for a more efficient installation process and simultaneously improving the cabinet's appearance.

CARACTERISTICAS

Conceals cabling beside the 19" panel mount, streamlining cable routing and equipment mounting for a more efficient installation process

Provides easier access to the cabinet's internal components with hinged or removable panels, simplifying maintenance or repairs

Imparts improved functionality, appearance, and durability for Varistar CP cabinets without a door

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Frame

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Design Feature	Quantidade por embalagem	Código de cor
21630-920	47U	2200mm	800mm	Swing frame	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	19" Slide Mounts	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Swing frame	1	RAL 7021
21630-925	42U	2000mm	800mm	19" Slide Mounts	1	RAL 7021
21630-919	42U	2000mm	800mm	Swing frame	1	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Design Feature	Quantidade por embalagem	Código de cor
21630-924	38U	1800mm	800mm	19" Slide Mounts	1	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Tipo	Envio rápido
21630-920	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Deco Frame	Não
21630-926	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Deco Frame	Não
21630-918	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Deco Frame	Não
21630-925	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Deco Frame	Não
21630-919	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Deco Frame	Não
21630-924	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Deco Frame	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The deco frame provides easier access to the cabinet's internal components with hinged or removable panels, simplifying maintenance or repairs. It's an essential addition to any electronics cabinet without a front door, particularly for Automated Test Equipment, providing improved functionality, appearance, and durability.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE