

Ferramenta de inserção nVent ERICO Ericontact, manual



CARACTERÍSTICAS

Usado para inserir Contatos de Trilho nVent ERICO Ericontact únicos e duplos

Embalada em uma caixa de ferramentas para manuseio seguro e conveniente

Inclui dois mandris MDRL (715215) para nVent ERICO Ericontact de 19 mm

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Força aplicada	Pressão operacional	Sistema
HSKE	715345	57kN	630bar	Hydraulic head with manually-operated hydraulic pump

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (2) mandris para contato de trilho de 19 mm ERICO ERICONTACT, (1) ferramenta de rebarba, (1) calibrador de teste, (1) estojo de metal, (1) bomba HSKE com uma mangueira hidráulica de alta pressão conectada à unidade PSKE e (1) manual HSKE.

Tamanho do contato para trilho ERICO ERICONTACT	Peças exigidas	
8 mm	Adaptador de Mandril MDRL8ADP (715218) e Mandril de Inserção MDRL8 (715216)	Pedir separadamente
13,5 mm	Adaptador de Mandril MDRL135ADP (715219) e Mandril de Inserção MDRL135 (715217)	Pedir separadamente
19 mm	Mandril de Inserção MDRL (715215)	Incluído
22 mm	Placa do cabeçote de inserção PSKECMB (715596)	Pedir separadamente

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE