

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit



CARACTERÍSTICAS

Push-in pins install without the need for additional tools

Plastic pins and base will not corrode

Pins and mounting holes accommodate most perforated cable tray

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Additional pins can be purchased separately

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Easy to transport to the roof

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 3:1

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Surface Area
PTF6P	360518	Polyethylene, Polypropylene, Nylon	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Surface Area
PTF10P	360519	Polyethylene, Polypropylene, Nylon	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²
PTF16P	360522	Polyethylene, Polypropylene, Nylon	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Static Load
PTF6P	360518	0.3 kg	1330N
PTF10P	360519	0.5 kg	4450N
PTF16P	360522	1 kg	6670N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

