

EB-12 Earthing and Neutral Busbar



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Rigid bar

RoHS compliant


ESPECIFICAÇÕES

Material: Brass

Número de catálogo	EB12	EB12BLK200
Número do artigo	568610	568611
Número de conexões	12	12
Tamanho do condutor, IEC	(2) 16 - 35 mm ² Stranded (10) 4 - 16 mm ² Stranded	(2) 16 - 35 mm ² Stranded (10) 4 - 16 mm ² Stranded
Ferrule Conductor Size, IEC	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²

Número de catálogo	EB12	EB12BLK200
Tamanho do condutor, UL	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) #6 Stranded (10) #8 - #6 Stranded	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) #6 Stranded (10) #8 - #6 Stranded
Max Current Rating	250A	250A
Profundidade (D)	6mm	6mm
Altura (H)	13 mm	13 mm
Largura (W)	120 mm	120 mm
A	105 mm	105 mm
B	9 mm	9 mm
Peso unitário	0.07 kg	0.07 kg
Em conformidade com	IEC® 61439.1	IEC® 61439.1

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE