

Neutral Bar for TD Distribution Blocks



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Halogen free

RoHS compliant


Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	NB-125A	NB-160A
Número do artigo	563841	563201
Max Current Rating, IEC	125A	160A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	4.5kA	6.2kA
Peak Short Circuit Current (Ipk)	30kA	35kA

Número de catálogo	NB-125A	NB-160A
Line Side Number of Connections	3	4
Line Side Compact Stranded Wire Size	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Line Side Stranded Wire Size - Ferrule	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Load Side Number of Connections	9	10
Load Side Compact Stranded Wire Size	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Load Side Stranded Wire Size - Ferrule	1,5 – 6 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Profundidade (D)	37.4mm	41.4mm
Altura (H)	34.3 mm	34.3 mm
Largura (W)	142 mm	170 mm
Peso unitário	0.17 kg	0.2 kg
Para uso com	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Flammability Rating	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Em conformidade com	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE