

Entrada de Cabos com Ligação Exterior, CCFO



Um sistema de entrada de cabos modular rápido, seguro e versátil, o sistema CCFO é montado a partir do exterior e fornece vedações seguras e alívio de tensão para cabos pré-montados e não montados com ou sem conectores. O sistema de entrada de cabos é gerido a partir do exterior do armário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Fornecimento: Estrutura, tampa protegida + entalhe para CCFGs

Descrição: O CCFO, um sistema de entrada de cabos invertida, permite a montagem completa a partir do exterior do armário. É fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro resistente. O vedante em borracha ajuda a garantir uma vedação ideal com proteção IP66. O CCFI vem preparado com entalhes para instalar pequenos ilhós (CCFGs). Os ilhós CCFG têm de ser encomendados em separado. Os divisores CCFD podem ser adquiridos em separado, caso seja necessária uma configuração diferente.

Acabamento: Preto

Inflamável: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6/TPE

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)

Resistência à temperatura: -40 °C a +120 °C

CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Quantidade de entradas de cabos	Cutout Size	Altura	Largura	Profundidade	Material
CCFO816	8	86 x 36mm	64mm	126mm	24.2mm	Pástico
CCFO14	4	46 x 36mm	64mm	81mm	24.2mm	Pástico
CCFO1024	10	112 x 36mm	64mm	153mm	24.2mm	Pástico
CCFO610	6	65 x 36mm	64mm	106mm	24.2mm	Pástico

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE