

Portas de vidro, ADCS



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

CARACTERISTICAS

Descrição: Substitui a porta standard, proporcionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras.

Material: Aço inoxidável 1.5 mm AISI 304, 2 mm para armários com uma altura ou largura de 600 mm ou superior, e vidro temperado de 4 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Protecção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 1.5mm
Acabamento: Polido
Material: Stainless Steel 304

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Quantidade de trincos	Window Size	Material do gabinete	Família de produtos
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Aço Macio	Wall Mounted
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Aço Macio	Wall Mounted

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE