

Placas de montagem | Distribuição de energia, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Placa de montagem para instalação de disjuntores. Adequadas para ligações dos lados esquerdo e direito.

Material: Aço galvanizado de 1.5 mm.

Quantidade por embalagem: 1 unidade com material de montagem.

Requisitos de montagem: Para montagem na estrutura do sistema modular com MSMPA01 ou MSMPF01.

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plated
Material: Aço

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Tipo	Fits Enclosure Size	Tamanho do painel	Material do gabinete
MSMPN1008H	10mm	800mm	Horizontal Opening	100 x 800mm	96 x 670mm	Aço Macio
MSMPN0506	50mm	600mm	Plain	50 x 600mm	496 x 470mm	Aço Macio
MSMPN0508	50mm	800mm	Plain	50 x 800mm	496 x 670mm	Aço Macio
MSMPN1006	100mm	600mm	Plain	100 x 600mm	96 x 470mm	Aço Macio
MSMPN1006H	100mm	600mm	Horizontal Opening	100 x 600mm	96 x 470mm	Aço Macio
MSMPN1008	100mm	800mm	Plain	100 x 800mm	96 x 670mm	Aço Macio
MSMPN1506	150mm	600mm	Plain	150 x 600mm	146 x 470mm	Aço Macio
MSMPN1506V	150mm	600mm	Vertical Opening	150 x 600mm	146 x 470mm	Aço Macio
MSMPN1508	150mm	800mm	Plain	150 x 800mm	146 x 670mm	Aço Macio
MSMPN1508V	150mm	800mm	Vertical Opening	150 x 800mm	146 x 670mm	Aço Macio
MSMPN2006	200mm	600mm	Plain	200 x 600mm	196 x 470mm	Aço Macio
MSMPN2006V	200mm	800mm	Vertical Opening	200 x 600mm	196 x 470mm	Aço Macio
MSMPN2008	250mm	600mm	Plain	200 x 800mm	196 x 670mm	Aço Macio
MSMPN2008V	200mm	800mm	Vertical Opening	200 x 800mm	196 x 670mm	Aço Macio
MSMPN2506	250mm	600mm	Plain	250 x 600mm	246 x 470mm	Aço Macio
MSMPN2506V	250mm	600mm	Vertical Opening	250 x 600mm	246 x 470mm	Aço Macio
MSMPN2508	250mm	800mm	Plain	250 x 800mm	246 x 670mm	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Tipo	Fits EnclosureSize	Tamanho dopainel	Material do gabinete
MSMPN2508V	250mm	800mm	Vertical Opening	250 x 800mm	246 x 670mm	Aço Macio
MSMPN3006	300mm	600mm	Plain	300 x 600mm	296 x 470mm	Aço Macio
MSMPN3006V	300mm	600mm	Vertical Opening	300 x 600mm	296 x 470mm	Aço Macio
MSMPN3008	300mm	800mm	Plain	300 x 800mm	296 x 670mm	Aço Macio
MSMPN3008V	300mm	800mm	Vertical Opening	300 x 800mm	296 x 670mm	Aço Macio
MSMPN4006	400mm	600mm	Plain	400 x 600mm	396 x 470mm	Aço Macio
MSMPN4006V	400mm	600mm	Vertical Opening	400 x 600mm	396 x 470mm	Aço Macio
MSMPN4008	400mm	800mm	Plain	400 x 800mm	396 x 670mm	Aço Macio
MSMPN4008V	400mm	800mm	Vertical Opening	400 x 800mm	396 x 670mm	Aço Macio
MSMPN4506	450mm	600mm	Plain	450 x 600mm	446 x 470mm	Aço Macio
MSMPN4506V	450mm	600mm	Vertical Opening	450 x 600mm	446 x 470mm	Aço Macio
MSMPN4508	450mm	800mm	Plain	450 x 800mm	446 x 670mm	Aço Macio
MSMPN4508V	450mm	800mm	Vertical Opening	450 x 800mm	446 x 670mm	Aço Macio
MSMPN5006	500mm	600mm	Plain	500 x 600mm	496 x 470mm	Aço Macio
MSMPN5008	500mm	800mm	Plain	500 x 800mm	496 x 670mm	Aço Macio
MSMPN6006	600mm	600mm	Plain	600 x 600mm	596 x 470mm	Aço Macio
MSMPN6006V	600mm	600mm	Vertical Opening	600 x 600mm	596 x 470mm	Aço Macio
MSMPN6008	600mm	800mm	Plain	600 x 800mm	596 x 670mm	Aço Macio
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Vertical Opening	600 x 800mm	596 x 670mm	Aço Macio
MSMPN6010	600mm	1000mm	Plain	600 x 1000mm	596 x 870mm	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE