

# Tampa cega completa, UFCP



Esta tampa frontal de poliéster é simples e pode ser trabalhada com facilidade. As ligações elétricas e cabos estão protegidos, o que significa que as operações no terreno podem ser efetuadas em segurança.

## CARACTERISTICAS

Descrição: Tampa dianteira simples para proteção do equipamento montado no armário. Distância entre a UFCP e a porta do armário: 39 mm; 49 mm para UCP750 e superior. Posição de montagem invertida para aumentar a distância entre a UFCP e a porta do armário em 30 mm. Podem ser instaladas dobradiças na porta utilizando o acessório UHS, permitindo ao utilizador obter acesso a componentes e/ou realizar tarefas de gestão de cabos sem ter de remover a tampa.

Material: Poliéster.

Acabamento: RAL 7035.

Fornecimento: Tampa, suportes de fixação, fixadores de um quarto de volta e acessórios de montagem.

## ESPECIFICAÇÕES

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Cor:</b>           | Light Gray |
| <b>Material:</b>      | Polyester  |
| <b>Código de cor:</b> | RAL 7035   |
| <b>Acabamento:</b>    | Smooth     |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Tamanho do painel | Material do gabinete | Envio rápido |
|--------------------|--------|---------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
| UFCP1080           | 1035mm | 835mm   | 37mm         | 960 x 722mm       | Polyester            | Não          |
| UFCP3200           | 315mm  | 215mm   | 37mm         | 250 x 122mm       | Polyester            | Não          |
| UFCP4300           | 415mm  | 315mm   | 37mm         | 350 x 222mm       | Polyester            | Não          |
| UFCP5400           | 515mm  | 415mm   | 37mm         | 450 x 322mm       | Polyester            | Não          |
| UFCP6400           | 615mm  | 415mm   | 37mm         | 550 x 322mm       | Polyester            | Não          |
| UFCP7500           | 735mm  | 535mm   | 37mm         | 660 x 422mm       | Polyester            | Não          |
| UFCP8600           | 835mm  | 635mm   | 37mm         | 760 x 522mm       | Polyester            | Não          |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**