


# Varistar CP Frame

## Data Solutions



Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19", ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

### CARACTERISTICAS

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

### ESPECIFICAÇÕES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Static Load:</b>  | 1600kg             |
| <b>Product Type:</b> | Cabinet/Rack Frame |
| <b>Material:</b>     | Aço                |

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-128          | 52U         | 2450mm | 800mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-261          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 300mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-262          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 300mm        | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-127          | 52U         | 2450mm | 800mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-065          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-066          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-067          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-068          | 24U         | 1200mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-071          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-072          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-073          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-074          | 24U         | 1200mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-075          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-076          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-077          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-078          | 29U         | 1400mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-079          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-080          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-081          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-082          | 29U         | 1400mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-083          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-084          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-085          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-086          | 33U         | 1600mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-087          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-088          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-089          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-090          | 33U         | 1600mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-091          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-092          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-093          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-094          | 38U         | 1800mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-095          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-096          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-097          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-098          | 38U         | 1800mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-099          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-100          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-101          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-102          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-103          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-104          | 42U         | 2000mm | 600mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-105          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-106          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-107          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-108          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-109          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-110          | 42U         | 2000mm | 800mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-111          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-112          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-113          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-114          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-115          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-116          | 47U         | 2200mm | 600mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-117          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 600mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-118          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 800mm        | 1                        | Black Grey |
| 20630-119          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 900mm        | 1                        | Black Grey |

| Número de catálogo | Rack Height | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Cor        |
|--------------------|-------------|--------|---------|--------------|--------------------------|------------|
| 20630-120          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-121          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-122          | 47U         | 2200mm | 800mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-123          | 52U         | 2450mm | 600mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-124          | 52U         | 2450mm | 600mm   | 1100mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-125          | 52U         | 2450mm | 600mm   | 1200mm       | 1                        | Black Grey |
| 20630-126          | 52U         | 2450mm | 800mm   | 1000mm       | 1                        | Black Grey |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo     | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-128          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-261          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-262          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-127          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-065          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-066          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-067          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-068          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-071          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com | Frame Material | Tipo     | Works With  |
|--------------------|---------------|---------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-072          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-073          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-074          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-075          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-076          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-077          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-078          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-079          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-080          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-081          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-082          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-083          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-084          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-085          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-086          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-087          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-088          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-089          | RAL 7021      |                     | Aço            | Standard | Varistar CP |

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo     | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-090          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-091          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-092          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-093          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-094          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-095          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-096          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-097          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-098          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-099          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-100          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-101          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-102          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-103          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-104          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-105          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-106          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-107          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |

| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo     | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-108          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-109          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-110          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-111          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-112          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-113          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-114          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-115          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-116          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-117          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-118          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-119          | RAL 7021      |                          | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-120          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-121          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-122          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-123          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-124          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |
| 20630-125          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |



| Número de catálogo | Código de cor | Em conformidade com      | Frame Material | Tipo     | Works With  |
|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-126          | RAL 7021      | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Aço            | Standard | Varistar CP |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Castor can be added to the frame. If you will need a castor for your application, you can order a mobile frame which include castors.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**