

Tampa superior para cabos, CRB



Podem ser montadas até quatro ventoinhas de ventilação nesta tampa superior, o que significa que o armário pode ser refrigerado em passos incrementais, dependendo do número de ventoinhas instaladas. As escovas instaladas nas aberturas de cabos permitem que sejam instalados facilmente cabos com diferentes diâmetros.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para passagem de cabos por três entradas juntamente com ventilação. As aberturas estão providas de escovas. Para montar tams de fecho DFC ou ventiladores DFN01 (máximo 4) na parte interior.

Material: Chapa de aço de 1,5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 tampa com escova e com material de montagem.

Requisitos de montagem: Adicionar ventiladores DFN ou tampas de fecho DFC.

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

ESPECIFICAÇÕES

Espessura:	1.5mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Quantidade de entradas de cabos	Material do gabinete	Envio rápido
CRB0808R5	17mm	800mm	800mm	6	Aço Macio	Não
CRB0806R5	17mm	800mm	600mm	4	Aço Macio	Não
CRB0608R5	17mm	600mm	800mm	6	Aço Macio	Não
CRB0606R5	17mm	600mm	600mm	4	Aço Macio	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE