

Tecto com ventilação | Armários de instalação no solo, CVR



A tampa superior de ventilação proporciona uma ventilação natural económica, mantendo simultaneamente os insetos e a poeira no exterior.

CARACTERISTICAS

Descrição: Tecto elevado com ranhuras de ventilação de 2,5 mm e material de filtro.

Material: Chapa de aço de 1,5 mm. Material do filtro: EU 4 segundo DIN 24185.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Resistência à temperatura: 100°C.

Protecção: Cumpre com IP 31 | TYPE 1.

Quantidade por embalagem: 1 Peça com suportes de montagem e filtro de ventilação.

Nota: Aumenta a altura do armário em 40 mm.

ESPECIFICAÇÕES

- Espessura:

1.5mm
- Cor:

Light Gray
- Material:

Aço Macio
- Acabamento:

Pintura electrostática com Acabamento Texturado
- Código de cor:

RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete	Envio rápido
CVR0505R5	58mm	500mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0603R5	58mm	600mm	300mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0604R5	58mm	600mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0605R5	58mm	600mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0606R5	58mm	600mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0608R5	58mm	600mm	800mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0803R5	58mm	800mm	300mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0804R5	58mm	800mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0805R5	58mm	800mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0806R5	58mm	800mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0808R5	58mm	800mm	800mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR0809R5	58mm	800mm	900mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1003R5	58mm	1000mm	300mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1004R5	58mm	1000mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1005R5	58mm	1000mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1006R5	58mm	1000mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio	Não

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete	Envio rápido
CVR1008R5	58mm	1000mm	800mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1203R5	58mm	1200mm	300mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1204R5	58mm	1200mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1205R5	58mm	1200mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1206R5	58mm	1200mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1208R5	58mm	1200mm	800mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1604R5	58mm	1600mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1605R5	58mm	1600mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio	Não
CVR1606R5	58mm	1600mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE