


Par de soldadores completos TB5 para cabo à alma do trilho, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador projetado para a instalação de circuitos de via e ligações de jumper ao eixo neutro do trilho de 85 a 140 libras

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Termoplástico	12 lb ASCE	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1 1/2" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Termoplástico	RI60 Girder Rail	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5

Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB5

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE