

# Dust Cap



Dust caps are installed into the end of the coupler to keep dirt and water out of the coupler cavity during transport and installation.

## CARACTERÍSTICAS

Snug fit prevents the cap from falling out of the coupler

Easy to install and remove

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Polietileno

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamanho da viga de reforço, metric | Tamanho da viga de reforço, EUA | Tamanho da viga de reforço, Canadá | Altura (H) | Diâmetro 1 (Ø1) | Diâmetro 2 (Ø2) |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| LK509              | 28 mm                              | #9                              | 30M                                | 19 mm      | 55 mm           | 54 mm           |
| LK508              | 25 mm                              | #8                              | 25M                                | 19 mm      | 52 mm           | 50 mm           |
| LK510              | 32 mm                              | #10                             |                                    | 25 mm      | 59 mm           | 55 mm           |
| LK511              | 36 mm                              | #11                             | 35M                                | 25 mm      | 63 mm           | 58 mm           |
| LK507              | 16 mm, 20 mm                       | #5, #6, #7                      | 15M, 20M                           | 25 mm      | 49 mm           | 46 mm           |

Table 2/2


| Número de catálogo | Cor |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

|       |          |
|-------|----------|
| LK509 | Vermelho |
| LK508 | Vermelho |
| LK510 | Blue     |
| LK511 | Blue     |
| LK507 | Blue     |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**